

気体流量計 > マスフローメータ CMS シリーズ > 形番・価格表 > SUS316 水素ヘリウムモデル (例):CMS0010BTTH000100

基本形番	流量レンジ	機種	材質	接続	ガス種	出力	付加1	付加2	付加3	付加4	付番	内容	標準価格(円)		
CMS												気体用マスフローメータ	-		
	0010											流量レンジ0～10L/min(Standard) *1	120,000		
	0050											流量レンジ0～50L/min(Standard) *1	120,000		
	0200											流量レンジ0～200L/min(Standard) *1	140,000		
	0500											流量レンジ0～500L/min(Standard) *1	170,000		
	1000											流量レンジ0～1000L/min(Standard) *1	290,000		
	2000											流量レンジ0～2000L/min(Standard) *1	390,000		
		B										表示付き、流れ方向 左 右	+0		
			T									SUS316	+0		
				U								UNF接続 CMS0010/0050/0200:9/16-18UNF CMS0500/1000/2000:3/4-16UNF	+0		
					T							Rc継ぎ手接続 CMS0010/0050/0200:Rc1/4 CMS0500/1000/2000:Rc1/2	+5,000		
					S							Swl接続 CMS0010/0050/0200:1/4Swagelok CMS0500/1000/2000:1/2Swagelok	+10,000		
					V							VCR 接続 CMS0010/0050/0200:1/4VCR CMS0500/1000/2000:3/8VCR	+20,000		
						H						水素、ヘリウム *2	+0		
							2					出力:DC 0～5V/1～5V/4～20mA 切替	+0		
								0				付加機能無し	+0		
									1			RS-485 通信付き	+20,000		
										0		付加機能無し	+0		
											1	接ガス部に禁油処理	+0		
												0	付加機能無し	+0	
												D	検査成績書付き	+2,000	
												Y	トレーサビリティ証明書付き	+15,000	
													0	製品バージョン	+0

コネクタ付きハーネス形番・価格表

形番	標準価格(円)	機種
81446594-005	2,000	CMS ハーネス通信なしモデル用 2m 端末処理なし
81446594-006	3,000	CMS ハーネス通信なしモデル用 5m 端末処理なし
81446594-007	3,000	CMS ハーネス通信付きモデル用 2m M3.5Y 端子 *
81446594-008	4,000	CMS ハーネス通信付きモデル用 5m M3.5Y 端子 *

\*1 standard とは、20、101.325kPa(大気圧)に換算した流量を表します。

\*2 工場出荷時には水素に設定されています。ヘリウムにて使用する場合には、ガス種類機能でヘリウムに設定してください。最大計測流量は水素・ヘリウム共に同一です。